

Table de lit automatique non inclinable H



HCPCS:



FIGURE A

- Mécanisme de levage à ressort - réglage de la hauteur de 30" à 45"
- Dessus en stratifié haute pression ¾" x 18" x 32" avec moulure en T
- 2 " roulettes pour une manuvre facile
- La colonne peut être montée sur le côté gauche ou droit
- Disponible avec une base en "H" (Figure A) ou "U" en chrome ou en poudre opale
- Tiroir de vanité à double miroir en option
- Base et colonnes disponibles dans des finitions de revêtement en poudre supplémentaires
- Disponible uniquement en livraison directe

PRODUCTS

Description

PRODUCTS	Description
16009-HCBO	OBT-Auto-LrgTp-BO-H-Chrm-SpclOrdr
16009-HCBOV	OBT-Auto-LrgTp-BO-H-Ch-Van-SpOr
16009-HCDM	OBT-Auto-LrgTp-DM-H-Chrm-SpclOrdr
16009-HCDMV	OBT-Auto-LrgTp-DM-H-Ch-Van-SpOr
16009-HCEO	OBT-Auto-LrgTp-EO-H-Chrm-SpclOrdr
16009-HCEOV	OBT-Auto-LrgTp-EO-H-Ch-Van-SpOr
16009-HCFM	OBT-Auto-LrgTp-FM-H-Chrm-SpclOrdr
16009-HCFMV	OBT-Auto-LrgTp-FM-H-Ch-Van-SpOr
16009-HCGW	OBT-Auto-LrgTp-GW-H-Chrm
16009-HCGWV	OBT-Auto-LrgTp-GW-H-Ch-Van-SpOr
16009-HCNT	OBT-Auto-LrgTp-NT-H-Chrm-SpclOrdr
16009-HCNTV	OBT-Auto-LrgTp-NT-H-Ch-Van-SpOr
16009-HCQO	OBT-Auto-LrgTpl-QO-H-Chrm-SpclOrdr
16009-HCQOV	OBT-Auto-LrgTpl-QO-H-Ch-Van-SpOr
16009-HCSO	OBT-Auto-LrgTp-SO-H-Chrm-SpclOrder
16009-HCSOV	OBT-Auto-LrgTp-SO-H-Ch-Van-SpOr
16009-HCWC	OBT-Auto-LrgTp-WC-H-Chrm-SpclOrdr
16009-HCWCV	OBT-Auto-LrgTp-WC-H-Ch-Van-SpOr
16009-HOBO	OBT-Auto-LrgTp-BO-H-Op-SpOr
16009-HOBOV	OBT-Auto-LrgTp-BO-H-Op-Van-SpOr
16009-HODM	OBT-Auto-LrgTp-DM-H-Op-SpOr
16009-HODMV	OBT-Auto-LrgTp-DM-H-Op-Van-SpOr
16009-HOEO	OBT-Auto-LrgTp-EO-H-Op-SpOr
16009-HOEOV	OBT-Auto-LrgTp-EO-H-Op-Van-SpOr
16009-HOFM	OBT-Auto-LrgTp-FM-H-Op-SpOr

PRODUCTS	Description
16009-HOFMV	OBT-Auto-LrgTp-FM-H-Op-Van-SpOr
16009-HOGW	OBT-Auto-LrgTp-GW-H-Op-SpOr
16009-HOGWV	OBT-Auto-LrgTp-GW-H-Op-Van-SpOr
16009-HONT	OBT-Auto-LrgTp-NT-H-Op-SpOr
16009-HONTV	OBT-Auto-LrgTp-NT-H-Op-Van-SpOr
16009-HOQO	OBT-Auto-LrgTpl-QO-H-Op-SpOr
16009-HOQOV	OBT-Auto-LrgTpl-QO-H-Op-Van-SpOr
16009-HOSO	OBT-Auto-LrgTp-SO-H-Op-SpOr
16009-HOSOV	OBT-Auto-LrgTp-SO-H-Op-Van-SpOr
16009-HOWC	OBT-Auto-LrgTp-WC-H-Op-SpOr
16009-HOWCV	OBT-Auto-LrgTp-WC-H-Op-Van-SpOr