

## Lit bas entièrement électrique Delta® Ultra-Light 1000

HCPCS:



FIGURE A



FIGURE B




FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E



FIGURE F

- Le Delta 1000 est vraiment universel car le cadre de lit peut être utilisé avec les extrémités de lit Drive et la plupart des autres fabricants, anciens et nouveaux
- La boîte de transition montée sur la section de pied est essentielle pour interchangeabilité (Figure A)
- La boîte de transition vous permet de changer la rotation de l'arbre haut/bas
- La tête de lit est plus haute que le pied de lit pour mieux s'adapter au décor de la maison (Figure B)
- Les panneaux de grain de bois sont résistants aux bris et aux rayures
- Une fois installés, l'arbre haut/bas restera avec le lit pour éliminer la perte ou l'oubli lors des installations futures (Figure C)
- Les étiquettes et les ressorts à code couleur garantissent une installation précise des barrières latérales pour la sécurité du patient (Figure D)
- Le moteur unique est entièrement autonome pour réduire le poids et le bruit
- 9 ½ " à 23 ½" de hauteur de pont
- Facile à installer
- Accessibilité de la manivelle Hi/Lo montée sur le dessus
- Le moteur réglable en hauteur est préinstallé sur le pied section
- La roulette se déplace facilement de la position standard à la position basse du lit
- L'ensemble moteur peut être installé et retiré avec le patient au lit
- Sécurité du lit, des barrières latérales et du matelas -testé par SGS, une installation d'essai reconnue à l'échelle nationale Satisfait à toutes les directives applicables de la FDA en matière de piégeage
- Le moteur est approuvé UL
- En cas de panne de courant, une batterie de 9 volts la commande manuelle, peut abaisser les sections tête et pied neuf fois
- La nouvelle suspension manuelle améliorée a de grandes commandes faciles à utiliser (Figure E)
- Le lit est livré dans deux cartons
- La manivelle située sur le dessus du repose-pieds empêche le soignant de se pencher lorsqu'il est en position basse (Figure F)
- La construction du cadre à canaux offre une résistance supérieure et un poids réduit
- Plateau à ressorts recouvert de zinc
- Kit d'extension disponible (modèle #15030EXTKIT) étend la longueur de 80" à 84"
- Brevet en instance
- Capacité de poids 450 livres

### PRODUCTS

### Description

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 15235       | LowBed,UltraLightFull.Elec.1/c |
| 15235BV-FR  | LowBed,UltraLightFull.Elec.1/c |
| 15235BV-HR  | LowBed,UltraLightFull.Elec.1/c |
| 15235BV-PKG | LowBed,UltraLightFull.Elec.Pkg |

**PRODUCTS****Description**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 15235BV-PKG-1   | LowBed,UltraLightFull.Elec.Pkg |
| 15235BV-PKG-1-T | LowBed,UltraLightFull.Elec.Pkg |
| 15235BV-PKG-T   | LowBed,UltraLightFull.Elec.Pkg |

**SPECIFICATIONS****Description**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Garantie                       | (Acheteur d'origine) 5 ans sur le moteur et la commande manuelle, durée de vie limitée sur les soudures et le cadre, 1 an sur toutes les autres pièces et composants |
| Capacité de poids              | 450 lb La limite de poids maximum inclut le poids de l'occupant  |
| Poids à l'expédition du carton | 191 livres.  |
| Poids                          | 175 livres.  |

**ACCESSORIES****Description**

|          |  |
|----------|--|
| 15030HBL | Kit de linge de lit d'hôpital, 1 EA, 10/CS, EA |
| 15030HBC | Literie dans une boîte, 1 EA, 5/CS, EA         |