

## Delta® Ultra-Léger 1000, lit semi-électrique

HCPCS: E0260



FIGURE A



FIGURE B




FIGURE C



FIGURE D



FIGURE E

- Le Delta 1000 est vraiment universel car le cadre de lit peut être utilisé avec les extrémités de lit Drive et la plupart des autres fabricants, anciens et nouveaux
- La boîte de transition montée sur la section de pied est essentielle pour interchangeabilité (Figure A)
- La boîte de transition vous permet de changer la rotation de l'arbre haut/bas
- La tête de lit est plus haute que le pied de lit pour mieux s'adapter au décor de la maison (Figure B)
- Les panneaux de grain de bois sont résistants aux bris et aux rayures
- La section de pied pèse 50 % de moins que les sections de pied conventionnelles pour rendre les livraisons sûres et faciles
- Une fois installé, le haut/ l'arbre bas restera avec le lit pour éliminer la perte ou l'oubli lors d'installations futures (Figure C)
- Les étiquettes et les ressorts à code couleur garantissent une installation précise des barrières latérales pour la sécurité du patient (Figure D)
- L'ensemble moteur peut être installé et retiré avec le patient au lit
- Le lit, les barrières latérales et le matelas ont été testés par SGS, une installation d'essai reconnue à l'échelle nationale
- Satisfait à toutes les directives de piégeage applicables de la FDA
- Le moteur est approuvé UL
- En cas de panne de courant, un 9 volt batterie, située dans le moteur, peut abaisser neuf fois les sections de la tête et des pieds
- Aucune manivelle nécessaire
- Le nouveau pendentif manuel amélioré est doté de grandes commandes faciles à utiliser (Figure E)
- Le lit est livré dans deux cartons
- La construction du cadre à canaux offre une résistance supérieure et un poids réduit
- Plateau à ressorts recouvert de zinc
- Kit d'extension disponible (modèle #15030EXTKIT) prolonge la longueur de 80" à 84"
- Brevet en instance
- Capacité de poids 450 lbs

### PRODUCTS

### Description

PRODUCTS	Description
15030	Semi-électriqueUltraLtLit,1/cs
15030BV-FR	UltraLt.PlusSemiElecBedw/FullR
15030BV-HR	UltraLt. PlusSemiElecBedw/Half
15030BV-PKG	UltraLt.PlusSemi.Elec.BedPkg,1
15030BV-PKG-1	Ultra Lt.Semi-ElecBed Pkgw/Half
15030BV-PKG-11	Delta Semi, FullRail, QuickEasyFoam, 1ea
15030BV-PKG-12	Delta Semi,HalfRail,QuickEasyFoam,1ea
15030BV-PKG-1-T	Ultra Lt.Semi-ElecBed Pkgw/Half
15030BV-PKG-2	Ultra Lt.PlusSemiElecBedPkg,1 p
15030BV-PKG-T	UltraLt.PlusSemi.Elec.BedPkg,1

**SPECIFICATIONS****Description**

Garantie	(Acheteur d'origine) 5 ans sur le moteur et la commande manuelle, durée de vie limitée sur les soudures et le cadre, 1 an sur toutes les autres pièces et composants
Capacité de poids	La limite de poids maximum de 450 lb inclut le poids de l'occupant
Poids à l'expédition du carton	179 livres
Poids	163 livres

**ACCESSORIES****Description**

15030HBC	Literie dans une boîte, 1 EA, 5/CS, EA
15030HBL	Kit de linge de lit d'hôpital, 1 EA, 10/CS, EA