

## Système de lit de soins à domicile Delta® Pro

HPCPS: 15030N, 15004PN: E0295|15033NC, 15235N, 15005LPN:  
E0297|15003PN: E0293,15030N, 15004PN:  
E0295|15033NC, 15235N, 15005LPN: E0297|15003PN:  
E0293



- Le cadre universel en instance de brevet peut être configuré avec divers composants pour créer jusqu'à SIX configurations de lit uniques offrant plus d'options de lit de soins à domicile sans avoir besoin de stocker plus de lits !
- Aide avec les contraintes d'inventaire en offrant 1 système de lit de soins à domicile qui peut se transformer pour répondre à plusieurs besoins à l'aide d'options de composants à code couleur
- Sécurité des produits et amp ; Normes de performance : Conforme à la norme CEI 60601-2-52 ; 60601-1 ; 60601-1-2 ; 60601-1-11
- Capacité de charge de travail sûre de 450 lb
- Choisissez entre les options de moteur semi-électrique et entièrement électrique pour permettre le réglage de la tête, du pied et de la hauteur du cadre de lit selon les besoins (exclut 15003PN, système de lit de soins à domicile à manivelle manuelle)
- Cadres de tête et de pied ultra légers faciles à installer par 1 personne sans liens à connecter et sans outils
- Cadre en tube d'acier carré Le plateau à lattes offre une résistance durable, un support de matelas sans affaissement et est facile à nettoyer
- Les bouts de lit moulés en polyéthylène HD sont attrayants, étiquetés pour un assemblage correct, et faciles à nettoyer et à entretenir
- Le verrou de sécurité de l'extrémité du lit glisse sur les broches de suspension pour empêcher le désengagement des extrémités du lit
- Le moteur approuvé UL est autonome pour réduire le poids et le bruit et peut être facilement installé et retiré avec le patient au lit (sauf 15003PN)
- Réduisez les appels de service avec un grand pendentif à main phosphorescent facile à utiliser pour ajuster les sections de pont de tête et de pied ; Batterie de secours intégrée et indicateurs LED pour l'alimentation et le verrouillage inclus (sauf 15003PN)
- Protection contre les pannes de courant disponible sur les moteurs à double style via une batterie de 9 volts (non incluse) située dans le pendentif à main qui peut retourner le cadre en position horizontale. Manivelles manuelles incluses pour tous les styles (sauf 15003PN, aucun composant électrique ne signifie indépendant de la disponibilité de l'alimentation électrique)
- Le cadre comprend des supports de récepteur à rail complet rétractables montés pour éliminer les croisillons assurant un placement correct et réduisant la perte d'équipement
- Des demi-rails (15561HRAIL) et des rails complets (15561FRAIL) sont disponibles, vendus séparément, et répondent aux directives de la FDA en matière de piégeage ainsi qu'aux normes ASTM
- 
- 

| PRODUCTS | Description                                 |
|----------|---------------------------------------------|
| 15003PN  | Lit Delta Pro - Manuel                      |
| 15004PN  | Delta Pro Bed-Standard Linear Semi Elect    |
| 15005LPN | Delta Pro Low Linear entièrement électrique |

| PRODUCTS                         | Description                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15030N                           | Lit Delta Pro - Standard semi-électrique                                                                                                                                                                     |
| 15033NC                          | Lit Delta Pro - Standard entièrement électrique                                                                                                                                                              |
| 15235N                           | Lit Delta Pro -Low Full Electric                                                                                                                                                                             |
| SPECIFICATIONS                   | Description                                                                                                                                                                                                  |
| Garantie                         | Moteur et commande manuelle : 5 ans Soudures et cadre : durée de vie limitée Toutes les autres pièces et composants : 1 an                                                                                   |
| Capacité de poids                | Charge de travail sécuritaire 450 lb pour inclure l'occupant et tous les accessoires)                                                                                                                        |
| La batterie                      | 15030N, 15033NC, 15235N : Sauvegarde disponible mais non incluse                                                                                                                                             |
| Poids à l'expédition du carton   | 15030N : 160 lb 15033NC : 168 lb 15235N : 171 lb 15003PN : 166 lb 15004PN : 173 lb 15005LPN : 181 lb                                                                                                         |
| Roulettes                        | Roulettes de 3" (2 verrouillables et 2 déverrouillables)                                                                                                                                                     |
| Couleur                          | Brun                                                                                                                                                                                                         |
| Débit d'air libre du compresseur | Brun                                                                                                                                                                                                         |
| Moteur                           | 15030N : Double semi-électrique 15033NC et 15235N : Double entièrement électrique avec Hi Lo 15003PN : Aucun moteur 15004PN : Semi-électrique linéaire 15005LPN : Linéaire entièrement électrique avec Hi lo |
| Surface de sommeil               | 36" L x 80" L                                                                                                                                                                                                |
| ACCESSORIES                      | Description                                                                                                                                                                                                  |
| 15561FRAIL                       | Rail complet Compet II, 1/PR, PR                                                                                                                                                                             |
| 15561HRAIL                       | Demi-rail Compet II, 1/PR, PR                                                                                                                                                                                |