

## Déambulateur pliant de luxe, deux boutons avec roues de 5 po

HCPCS:



FIGURE A




FIGURE B



FIGURE C

- Les mécanismes à bouton-poussoir faciles peuvent être actionnés par les doigts, les paumes ou le côté de la main
- Chaque côté fonctionne indépendamment pour permettre un mouvement facile dans les espaces étroits et une plus grande stabilité en position debout
- Le capuchon de glissement arrière nouvellement conçu permet au déambulateur de glisser facilement et en douceur sur la plupart des surfaces (Figure A)
- Vinyle- poignée profilée
- Livré avec des roues (Article de roues de remplacement # 10109)
- Le 10210-4ASM Walker est livré entièrement assemblé hors de la boîte
- L'étiquette de ferroutage est fourni sur l'étiquette du produit

### PRODUCTS

### Description

10210-1	Walker Adlt 2mais avec 5 whl.1/ch
10210-4ASM	Walker,2BtnAdult,5"WhlsAttached,4/cs
10211-4ASM	Dlx.Walker,2BtnJunior,5"WhlAttached,4/cs

### SPECIFICATIONS

### Description

Garantie	Durée de vie limitée
Hauteur de la poignée	32"-39"   25"-32,25"
Capacité de poids	350 livres
Dimensions du socle	18" P
Poids à l'expédition du carton	30 29 9,5 livres
Roulettes	5"
Largeur hors tout	24"
Poids	7,5 7,5 7 livres