

Déambulateur pliant de luxe à déclenchement



HCPCS:



FIGURE A

- La fonction de libération de la gâchette pour l'ouverture et la fermeture permet aux utilisateurs de fermer le déambulateur sans retirer leurs mains de la poignée et est idéale pour les personnes ayant une dextérité limitée des doigts (Figure A) La libération de la gâchette peut être atteinte avec des mains de toutes tailles < /li>
- Le déclencheur composite durable résiste aux fissures
- La construction robuste en aluminium anodisé et extrudé de 1" de diamètre assure une résistance maximale tout en restant léger
- Breveté

PRODUCTS**Description**

10224-4	Walker, Double, TriggerRel, Adlt, 4/cs
10225-4	Walker, DualTriggerRel, Jun., 4/cs

SPECIFICATIONS**Description**

Garantie	Durée de vie limitée
Hauteur de la poignée	32" - 39" 25" - 32"
Capacité de poids	350 livres
Poids à l'expédition du carton	25 livres
Largeur hors tout	23,5"
Poids	6 livres